

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269987 16/11
GTIN	4067263787044
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	180 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A16Q SDUCR/L11
Hovedlængde L ₁	28 mm
Spændehøjde L ₂	15 mm
Midterforskydning L ₃	14 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	23 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Plattestørrelse	11 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

