

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	36 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Midterforskydning L ₃	13 mm
Samlet længde L	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
ISO-kode holder	A20R SDUCR/L11
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Skaft-Ø D _s	20 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

