

**Garant****Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	200 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	31 mm
Spændehøjde $L_2$	23 mm
Midterforskydning $L_3$	16 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Hovedlængde $L_1$	40 mm
ISO-kode holder	A25R SDUCR/L11
Skaft-Ø $D_s$	25 mm
Plattestørrelse	11 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

