

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 10/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A10K SDQCR/L07
Midterforskydning L ₃	7 mm
Spændehøjde L ₂	9 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Hovedlængde L ₁	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Samlet længde L	125 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	13 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang