

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269989 20/11
GTIN	4067263787174
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A20R SDQCR/L11
Skaft-Ø D_s	20 mm
Spændehøjde L_2	18 mm
Hovedlængde L_1	36 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Samlet længde L	200 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	25 mm
Midterforskydning L_3	13 mm
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang