

Garant**Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/07mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{min}	19 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 7
Spændehøjde L_2	15 mm
Hovedlængde L_1	28 mm
ISO-kode holder	A16Q SDQCR/L07
Skaft-Ø D_s	16 mm
Midterforskydning L_3	10 mm
Samlet længde L	180 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 0702..
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang