

Garant**Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269988 20/11
GTIN	4067263787112
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	A20R SDQCR/L11
Samlet længde L	200 mm
Hovedlængde L ₁	36 mm
Mindste forborings-Ø D _{min}	25 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skaft-Ø D _s	20 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Midterforskydning L ₃	13 mm
Spændehøjde L ₂	18 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang