

**Garant****Borestang, stål, højre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Spændehøjde L <sub>2</sub>	23 mm
Samlet længde L	200 mm
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	31 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
ISO-kode holder	A25R SDQCR/L11
Midterforskydning L <sub>3</sub>	16 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Indsatstype	højre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang