

**Garant****Borestang, stål, venstre, Skaft-Ø/plattestørrelse: 16/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	269989 16/11
GTIN	4067263787167
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Midterforskydning $L_3$	14 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	23 mm
Hovedlængde $L_1$	28 mm
Samlet længde $L$	180 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 8
Spænde højde $L_2$	15 mm
ISO-kode holder	A16Q SDQCR/L11
Indsatstype	venstre
Indv. drejedybde op til	3×D
Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang