



LED-akku-arbejdslampe COLOUR MATCH, der giver naturlige farver, Type: MULTI-R



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

COLOUR MATCH. Special-LED med høj CRI-værdi til **perfekt farvegengivelse** og ekstremt lang LED-levetid. Perfekt egnet til alle lakerings-, polerings-, rengørings- og forberedelsesopgaver. Dimensioneret til brug i lakererier. **Udskiftelig glaslinse**, der er modstandsdygtig over for alle opløsningsmiddeltyper også ved daglig rengøring. **MULTIMATCH R.** Kraftig, bærbar batteriarbejdslampe med kontinuerlig CCT SCAN-funktion. Visning af batterikapacitet og resterende driftstid på bagsiden. Integreret fod, der er velegnet til direkte montering på Scangrip-stativ 081252 1,35-3.

Med trinløs CCT SCAN-funktion. Når lampen aktiveres, scanner den automatisk overfladen af objektet med hele farvespektret. Den kan låses til enhver tid. Optimal til registrering af lakfejl.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel.

Teknisk beskrivelse

CRI-værdi	95
Lysnet	120 - 1200 lm
Batteritype	Lithium-ion
Samlet længde	165 mm
Antal medfølgende akkuer	1
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
ATEX-zone	Ingen
Brændetid	1 - 10 h
Vægt	820 g
Totalbredde	155 mm
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Arbejdslygte