

Garant**„5 i 1“ dreje- og boreværktøjer 1,5×D, Venstre, Ø DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268405 14
GTIN	4067263802235
Artikelklasse	21K

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D	14 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
passende vendeskærsplatter	ZCMX 07..
Nyttelængde L ₁	21 mm
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	Venstre

Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 40	269028 40
-----------------------------	-----------