

Garant**„4 i 1“ dreje- og boreværktøjer 2,25×D, Højre, Ø DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	268408 14
GTIN	4067263802242
Artikelklasse	21X

Beskrivelse**Udførelse:**

Cylindrisk skaft **med krave**.

Anvendelse:

1. Plandrejning af endeflader.
2. Boring (op- og fuldboring) – plant boreunderlag.
3. Indvendig langsgående drejning.
4. Udvendig langsgående drejning.

Bemærk:

- **Vælg så store hjørneradier og holderstørrelse som muligt.**
- **Boringstolerance + 0,15 mm (ved boringer med drevet værktøj).**
- **Ved boring over nom. Ø bliver restmaterialet liggende.**
- **Anvend altid indvendig køling i forbindelse med boring (mindst 5 bar).**

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	16 mm
Udhængslængde L _A	38,5 mm
passende vendeskærsplatter	ZCMX 07..
Skaftlængde L _s	45 mm
Nyttelængde L ₁	31,5 mm
Nominel Ø D	14 mm
Ø d ₂	20 mm

Vendeplatteskruesæt	269028 48 (IP7; 0,9 Nm)
Serie	„4-i-1“
Indsatstype	Højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Borestang

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt Type 40	269028 40
-----------------------------	-----------