

Garant**ZCMX 070304, Type: HBZ035**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268439 HBZ035
GTIN	4067263802600
Artikelklasse	21E

Beskrivelse

Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	let afbrudt
Antal skift/skær	2
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Type	HBZ035
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 070304
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skæremateriale	HM

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 190 m/min
Hjørneradius	0,4 mm
Skæredybde a_p	0,4 - 2 mm
Primær anvendelse	P
passer til værktøjs- $\emptyset D_c$	14 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning