

**Garant****ZCMX 070304, Type: HUZ310**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268439 HUZ310
GTIN	4067263802631
Artikelklasse	21E

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,2 - 4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 070304
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Belægning	ubelagt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	200 - 600 m/min
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Primær anvendelse	N
Antal skift/skær	2
Tilspænding f drejning	0,05 - 0,4 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,3 mm

Type	HUZ310
passer til værktøjs-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning