

**Garant****ZCMX 070304, Type: HBZ140**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	268439 HBZ140
GTIN	4067263802624
Artikelklasse	21E

## Beskrivelse

### Udførelse:

Universelt mellemkornsubstrat med PVD-belægning. Det bedste valg til dreje- og boreopgaver.

## Teknisk beskrivelse

Antal skift/skær	2
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 190 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	ZCMX 070304
Tilspænding f drejning	0,1 - 0,3 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Grovsletbearbejdning
Skæremateriale	HM
Type	HBZ140
Primær anvendelse	M

Hjørneradius	0,4 mm
Belægning	PVD
Skæredybde $a_p$	0,4 - 2 mm
Tilspænding f boring	0,03 - 0,12 mm
passer til værktøjs- $\varnothing D_c$	14 mm
Produkttype	Vendskærsplade til drejning