

Garant**Universalfinmålebord med 3-D GARANT ledarm, Bord, længde×bredde: 400X250mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	442500 400X250
GTIN	4067263803492
Artikelklasse	41C

Beskrivelse**Udførelse:**

Måleflade diamantslebet, inkl. kontrolcertifikat. Massiv 3D-ledarm med mekanisk central klemning. Trinløst regulerbar klemmekraft med stor stabilitet. Hurtig og enkel positionering. Universal-måleursholder.

Med finindstilling, til spændeskifter \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8" og måleinstrumenter med svalehaleføring.

Stort og gummieret håndhjul (ca. 55 mm) på ledarmen til let spænding og løsning af klemningen.

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	M8
Vægt	17,5 kg
Længde, ledarm L ₁	133 mm
Aktionsradius for 3D-ledarme	290 mm
Længde, ledarm L ₂	113 mm
Norm	DIN 876/1
Testprotokol	Producentens testrapport

Kalibrering	D1
Produkttype	Målebord

Services

KalibreringMålebord Maks. bordstørrelse 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------