



Vatteret termojakke, sort, Unisex-størrelse: S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	091236 S
GTIN	4058546403560
Artikelklasse	03L

Beskrivelse

Udførelse:

- **M12™ varmejakke med kulfibervarmeelementer og varmezoner på brystet, i ryggen og på skuldrene.**
- **Op til 11 timers driftstid med én M12™ 12V REDLITHIUM™ opladning (3,0 Ah).**
- **Slim Design-jakke i let og yderst modstandsdygtigt Ripstop-polyester kan også bruges som mellemlag (inder- og ydermateriale af 100 % polyester).**
- **Behagelig bærekømt også under barske vejrforhold, regn og vind.**
- **Optimeret placering af akkulommen til opbevaring af M12™-akkuer foran eller bagpå giver yderligere komfort.**
- **Adskillige varmezoner – 5 indsyede kulfibervarmeelementer fordeler varmen til kroppens kerneområder.**
- **Nem OneTouch-temperaturindstilling – 3 varmetrin med enkel touch-knap: høj, mellem og lav.**
- **Kan maskinvaskes og tørretumbles.**
- **Akkucontroller medfølger.**
- **Nyt hættedesign.**
- **100 % systemkompatibel med MILWAUKEE® M12™-akkuer.**

Leveringsomfang:

Akku og lader medfølger ikke.

I et sæt med akku, lader og halsedisse under nr. 091238.

Bemærk:

Før jakken opbevares, skal den køle af, og akkuet og akkuholderen skal fjernes.

Kulfibervarmeelementerne må ikke klemmes inde. Akkuet må ikke opbevares sammen med metalgenstande (fare for kortslutning). Akkuet og laderen må ikke åbnes og skal altid opbevares tørt.

Teknisk beskrivelse

Materiale, indvendigt for	Polyester
Producentbetegnelse	M12 HPJBL2-0
Køn	Unisex
Materiale	Polyester
Unisex-størrelse	S
Batteritype	Lithium-ion
Antal medfølgende akkuer	0
Batterispænding	12 V
Tekstilsammensætning	100 % polyester
Farve	sort
Produkttype	Kuldebeskyttelsesjakke