

Garant**GARANT Master eco klemholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250038 20/12
GTIN	4067263121176
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	12 mm
Funktionsbredde L ₄	29,5 mm
Serie	Master Eco
Skrue til underlagsplatte	259027 8
Hovedlængde L ₁	30 mm
Skaftstørrelse	20 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Samlet længde L	125 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2020K12
Underlægsplade	259031 49
Klo, skrue , O-ring	259036 22

Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 8	259027 8
Spændejernsenhed Type 22	259036 22
Underlagsplatte Type 49	259031 49