

Garant**GARANT Master eco klemholder, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 250039 20/12 |
| GTIN | 4067263121190 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Serie | Master Eco |
| ISO-kode holder | DCLNR/L 2020K12 |
| Samlet længde L | 125 mm |
| passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. |
| Skrue til underlagsplade | 259027 8 |
| Plattestørrelse | 12 mm |
| Funktionsbredde L ₄ | 29,5 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 30 mm |
| Underlægsplade | 259031 49 |
| Skaftstørrelse | 20 mm |
| Klo, skrue , O-ring | 259036 22 |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Norm | Fabriksstandard |
| Indsatstype | venstre |
| Indvendig køling | ja |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |

Tilbehør

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Skrue til underlagsplatte Type 8 | 259027 8 |
| Underlagsplatte Type 49 | 259031 49 |
| Spændejernsenhed Type 22 | 259036 22 |