

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250003 20/12
GTIN	4067263121152
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	259031 49
ISO-kode holder	DCLNR/L 2020H12
Samlet længde L	100 mm
Skrue til underlagsplade	259027 8
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Skaftstørrelse	20 mm
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm

Klo, skrue , O-ring	259036 22
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

## Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 8	259027 8
Spændejernsenhed Type 22	259036 22
Underlagsplatte Type 49	259031 49