

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250630 25/15
GTIN	4067263122197
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Plattestørrelse	15 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 24
Serie	Master Eco
Skaftstørrelse	25 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2525X15
Underlægsplade	259031 50
Samlet længde L	110 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skrue til underlagsplade	259027 8

Hovedlængde L ₁	40 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder