

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250630 20/11
GTIN	4067263122173
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	DN.. 1104..
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Serie	Master Eco
Samlet længde L	95 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 23
Plattestørrelse	11 mm
Underlægsplade	269007 1
Hovedlængde L ₁	35 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Skrue til underlagsplatte	259027 3
ISO-kode holder	DDJNR/L 2020X11

Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder