

Garant**GARANT Master eco klemholder, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/15mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250629 20/15
GTIN	4067263122159
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	40 mm
Underlægsplade	259031 50
Samlet længde L	125 mm
ISO-kode holder	DDJNR/L 2020K15
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skrue til underlagsplade	259027 8
passende vendeskærsplatter	DN.. 1506..
Plattestørrelse	15 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Klo, skrue, fjeder	259036 24
Serie	Master Eco

Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Skrue til underlagsplatte Type 8	259027 8
Underlagsplatte Type 50	259031 50