

Garant**GARANT Master eco klemholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/08mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 251914 20/08 |
| GTIN | 4067263122333 |
| Artikelklasse | 21U |

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Plattestørrelse | 8 mm |
| Hovedlængde L ₁ | 35 mm |
| Underlægsplade | 259033 6 |
| ISO-kode holder | DWLNRL 2020K08 |
| Klo, skrue, fjeder | 259036 25 |
| passende vendeskærsplatter | WN.. 0804.. |
| Serie | Master Eco |
| Samlet længde L | 125 mm |
| Skrue til underlagsplatte | 259027 9 |
| Skaftstørrelse | 20 mm |
| Funktionsbredde L ₄ | 25 mm |

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Norm | Fabriksstandard |
| Indsatstype | højre |
| Indvendig køling | ja |
| Indstillingsvinkel κ | 95 grader |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Anvendelse | Langsgående drejning, udvendigt |
| Produkttype | Skærholder |