

Garant**GARANT Master eco klemholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260292 25/11
GTIN	4067263122494
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 7
Plattestørrelse	11 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Samlet længde L	150 mm
Underlægsplade	269007 1
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Serie	Master Eco
ISO-kode holder	SDJCR/L 2525M11
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Hovedlængde L ₁	30 mm

Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder