


Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261123 25/16
GTIN	4067263122586
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra friladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	SVJBR/L 2525X16
passende vendeskærsplatter	VB.. 1604..
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Samlet længde L	110 mm
Underlægsplade	259033 5
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplatte	269013 7
Hovedlængde L ₁	40 mm

Serie	Master Eco
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder