

**Garant****GARANT Master eco klemholder, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260293 16/11
GTIN	4067263122500
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	269007 1
Plattestørrelse	11 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Serie	Master Eco
ISO-kode holder	SDJCR/L 1616H11
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Skrue til underlagsplade	269013 6
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Samlet længde L	100 mm

Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder