

Garant**GARANT Master Eco klemholder, kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261136 20/16
GTIN	4067263122616
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Skrue til underlagsplatte	269013 7
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Hovedlængde L ₁	40 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Skaftstørrelse	20 mm
Serie	Master Eco
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Plattestørrelse	16 mm
Underlægsplade	259033 5
ISO-kode holder	SVJCR/L 2020H16
Samlet længde L	100 mm

Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder