

Garant**GARANT Master eco klemholder, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260293 20/11
GTIN	4067263122517
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 311936 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	125 mm
Skrue til underlagsplade	269013 7
Underlægsplade	269007 1
Plattestørrelse	11 mm
Serie	Master Eco
ISO-kode holder	SDJCR/L 2020K11
Hovedlængde L ₁	30 mm
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Skaftstørrelse	20 mm

Norm	DIN ISO 5610
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder