

Garant**GARANT Master Eco klemholder, spændejernsholder, højre, Skaft- / plattestørrelse L: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272004 25/16
GTIN	4067263122685
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

Leveringsomfang:

Med underlagsplatte 1,5°.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master Eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	32 mm
Underlagsplatte 1,5°	279819 1
Samlet længde L	100 mm
Serie	Master Eco
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Skaftstørrelse	25 mm
Klo, skrue , O-ring	279835 3
Hovedlængde L ₁	30 mm

Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder