

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261137 20/16
GTIN	4067263122654
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1604..
Skaftstørrelse	20 mm
Underlægsplade	259033 5
Vendeplatteskruesæt	269023 3
Serie	Master Eco
Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	16 mm
Skrue til underlagsplade	269013 7
ISO-kode holder	SVJCR/L 2020H16

Hovedlængde L <sub>1</sub>	40 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder