


**Garant****GARANT Master eco klemholder, spændejernsholder, venstre, Skaft- / plattestørrelse L: 20/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	272005 20/16
GTIN	4067263122692
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

**Leveringsomfang:**

Med underlagsplatte 1,5°.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Underlagsplatte 1,5°	279819 2
Serie	Master Eco
Klo, skrue , O-ring	279835 4
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Skrue til underlagsplatte	279824 1
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	90 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm

Plattestørrelse	16 mm
Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærholder