

Garant**GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261137 20/11
GTIN	4067263122647
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra frifladekøling.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269023 1
Serie	Master Eco
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Skaftstørrelse	20 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	SVJCR/L 2020X11
Samlet længde L	95 mm
Hovedlængde L ₁	35 mm
Plattestørrelse	11 mm
Norm	Fabriksstandard

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder