

**Garant****GARANT Master eco klemholder, kort, venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	261137 16/11
GTIN	4067263122630
Artikelklasse	21U

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højeffektiv køling direkte på skæret og ekstra friladdekøling.

**Bemærk:**

Kølemiddeloverførsel via langhul på undersiden af skaftet i forbindelse med GARANT Master eco-holder nr. 319006 – 319136 eller nr. 317900 ved skaftlængde < 125 mm. Mulighed for tilslutning via slangeforbindelse (G 1/8 tomme) nr. 269207 og 269208.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	85 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Serie	Master Eco
ISO-kode holder	SVJCR/L 1616X11
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	20 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	35 mm
passende vendeskærsplatter	VC.. 1103..
Plattestørrelse	11 mm
Vendeplatteskruesæt	269023 1
Norm	Fabriksstandard

Indsatstype	venstre
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel $\kappa$	93 grader
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder