

Holderskift, Type: 210S



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	589305 210S
GTIN	4067263122043
Artikelklasse	51S

Beskrivelse

Udførelse:

Standard-holderskift med høj spændekraft.

Leveringsomfang:

Inklusive HSS-centrerbor.

Bemærk:

I forbindelse med fastspænding på stationære maskiner med andre holdere end sekskant skal borepatron nr. 342220 str.16/16 og det tilhørende indstiksskift vælges.

For eksempel indstiksskift nr.342500 str.2/16 til MK2-holdere.

Teknisk beskrivelse

Skaftform	sekskant
Passer til hulsave medØ	32 - 210 mm
Nøglevidde, skaft	11 mm
Produkttype	Holderskift

Tilbehør

Centrerbor HSS Type 6KT

589428 6KT