


Garant**CNMG 160612, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250170 HB7130-2
GTIN	4067263290605
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Belægning	belagt
Spånbryder	VM
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	1,2 mm

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Primær anvendelse	M
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 160612
Skærebetingelse	let afbrudt.
Type	HB7130-2
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning