

Garant**CNMG 120416, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250162 HB7130-2
GTIN	4067263121381
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120416 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånryder: VM
Tolerance: M
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,6 mm
Spånryder	VM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min

Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	let afbrudt.
Skæredybde a _p	0,5 - 4 mm
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning