


**Garant****CNMG 120416, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250328 HB7130-2
GTIN	4067263290612
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 120416 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånryder: VG  
Skæredybde  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skærebetingelse	let afbrudt.
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Type	HB7130-2
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Spånryder	VG
Tilspænding $f$	0,25 - 0,6 mm/o

Skæredybde $a_p$	1,5 - 6 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120416
Hjørneradius	1,6 mm
Primær anvendelse	M
Belægning	belagt
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning