


Garant**CNMG 160612, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250336 HB7130-2
GTIN	4067263329985
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 160612 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbryder: VG
Skæredybde a_p : 1,5 - 6 mm
Tilspænding f : 0,25 - 0,6 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 60 - 220 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	VG
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Tilspænding f	0,25 - 0,6 mm/o
Skæremateriale	HM

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 220 m/min
Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	1,5 - 6 mm
Belægning	belagt
Hjørneradius	0,8 mm
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning