

**Garant****DNMG 110408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250654 HB7130-2
GTIN	4067263329992
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

DNMG 110408 HB7130-2 Type: HB7130-2  
Spånryder: VS  
Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Type	HB7130-2
Skærebetingelse	let afbrudt
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Skæredybde $a_p$	0,3 - 2 mm
Primær anvendelse	M
Tilspænding $f$	0,1 - 0,4 mm/o

Hjørneradius	0,8 mm
Antal skift/skær	4
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Spånryder	VS
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 270 m/min
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNMG 110408
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning