


Garant**SNMG 120412, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251226 HB7130-2
GTIN	4067263290827
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SNMG 120412 HB7130-2 Hjørneradius: 1,2 mm
Type: HB7130-2
Spånbryder: VM
Skæredybde a_p : 0,5 - 4 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Belægning	belagt
Hjørneradius	1,2 mm
Spånbryder	VM
Type	HB7130-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min

Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	8
ISO-kode, vendeskærsplatte	SNMG 120412
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning