

Garant**TNMG 160408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	251434 HB7130-2
GTIN	4067263290834
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TNMG 160408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Skærebetingelse	let afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Spånbryder	VS
Antal skift/skær	6
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNMG 160408
Type	HB7130-2
Skæredybde a_p	0,3 - 2 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning