

**Garant****WNMG 080408, Type: HB7130-2**

## Bestillingsdata

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 251964 HB7130-2 |
| GTIN                | 4067263290865   |
| Artikelklasse       | 21G             |

## Beskrivelse

WNMG 080408 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VS

Skæredybde  $a_p$ : 0,3 - 2 mmTilspænding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

## Teknisk beskrivelse

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse | 80 - 270 m/min                     |
| Slet-/skrubbearbejdning                  | Skrubbearbejdning-sletbearbejdning |
| Skæremateriale                           | HM                                 |
| Spånbryder                               | VS                                 |
| Skæredybde $a_p$                         | 0,3 - 2 mm                         |
| Primær anvendelse                        | M                                  |
| Antal skift/skær                         | 6                                  |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Type                       | HB7130-2                      |
| Tilspænding f              | 0,1 - 0,4 mm/o                |
| Hjørneradius               | 0,8 mm                        |
| Skærebetingelse            | let afbrudt.                  |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | WNMG 080408                   |
| Belægning                  | belagt                        |
| Produkttype                | Vendeskærsplatte til drejning |