

Garant**CC.T 09T302, Type: HB7130-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	260148 HB7130-2
GTIN	4067263290919
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CC.T 09T302 HB7130-2 Type: HB7130-2

Spånbryder: VM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,2 - 4 mmTilspænding f : 0,1 - 0,4 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 240 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Tolerance	M
Antal skift/skær	2
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Hjørneradius	0,2 mm
Spånbryder	VM

ISO-kode, vendeskærsplatte	CCMT09T302
Skæredybde a_p	0,2 - 4 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 240 m/min
Skæremateriale	HM
Type	HB7130-2
Primær anvendelse	M
Skærebetingelse	let afbrudt.
Belægning	belagt
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning