

Garant**TCMT 110202, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

TCMT 110202 HB7130-2 Type: HB7130-2
Spånbrøder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Belægning	belagt
Primær anvendelse	M
Hjørneradius	0,2 mm
Antal skift/skær	3
Type	HB7130-2
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	TCMT 110202

Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skærebetingelse	let afbrudt
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Spånbryder	VS
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning