


Garant**SCMT 120408, Type: HB7130-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260750 HB7130-2
GTIN	4067263290971
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

SCMT 120408 HB7130-2 Hjørneradius: 0,8 mm
Type: HB7130-2
Spånbrøder: VS
Skæredybde a_p : 0,2 - 1,5 mm
Tilspænding f : 0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 270 m/min

Teknisk beskrivelse

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Type	HB7130-2
Antal skift/skær	4
Skæremateriale	HM
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 270 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Belægning	belagt

ISO-kode, vendeskærsplatte	SCMT 120408
Skærebetingelse	let afbrudt
Primær anvendelse	M
Spånbryder	VS
Skæredybde a_p	0,2 - 1,5 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning