



Kølemiddeldyse HighPressure lige, Gevind: M12X1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319474 M12X1
GTIN	2050002075108
Artikelklasse	33C

Beskrivelse

Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Højtryksdyse – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.

Lige rund-dyse, flerhulsudførelse 5 (huller) × Ø 1 mm.

Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.

Indvendig køling: ja

Rørgennemførings-Ø: 1 mm

Tilslutningsgevind: M12×1

Teknisk beskrivelse

Type	lige
Udførelse	Gevind
Tilslutningsgevind	M12×1
Rørgennemførings-Ø	1 mm

Indvendig køling	ja
Produkttype	Kølemiddeldyse