



Kølemiddeldyse HighPressure vinklet 60°, Gevind: M12X1



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	319475 M12X1
GTIN	2050002075092
Artikelklasse	33C

Beskrivelse

Udførelse:

Til målrettet køling og smøring på skæret eller fjernelse af spånerne.

Højtryksdyse – Specielt til høje tryk op til 80 bar. Dysens vinkelposition kan indstilles. Robust og slidstærk udførelse i aluminium.

60° vinklet dyse, flerhulsudførelse 7 (huller) × Ø 1 mm.

Anvendelse:

Til brug på statiske og drevne drejeholdere via en gevindtilslutning.

Indvendig køling: ja

Rørgennemførings-Ø: 1 mm

Tilslutningsgevind: M12×1

Teknisk beskrivelse

Tilslutningsgevind	M12×1
Udførelse	Gevind
Type	vinklet
Rørgennemførings-Ø	1 mm

Indvendig køling	ja
Produkttype	Kølemiddeldyse