


Garant**CNMG 120408, Type: HB7140-2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250060 HB7140-2
GTIN	4067263290599
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CNMG 120408 HB7140-2 Type: HB7140-2

Spånryder: VS

Skæredybde a_p : 0,3 - 2,5 mmTilspænding f : 0,15 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 70 - 230 m/min**Teknisk beskrivelse**

Antal skift/skær	4
Skæredybde a_p	0,3 - 2,5 mm
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	70 - 230 m/min
Primær anvendelse	M
Tilspænding f	0,15 - 0,5 mm/o
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404

Spånbryder	VS
Type	HB7140-2
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Belægning	belagt
Skæremateriale	HM
Hjørneradius	0,8 mm
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning