

Garant**CNMG 120408, Type: HB7140-2**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250158 HB7140-2
GTIN	4067263314929
Artikelklasse	21G

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 4 mm
Antal skift/skær	4
Tilspænding f	0,1 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	meget afbrudt
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubsletbearbejdning
Belægning	belagt
Type	HB7140-2
Primær anvendelse	M
Tolerance	M
Skæremateriale	HM

Spånbryder	VM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	60 - 200 m/min
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning